




Steckbrief

Technischer Aufbau

- / Holzinnengestell
 - / Unterfederung: Wellenfedern
 - / Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m³, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Mischung
 - / Rückenpolster aus Polyurethanschaum, „Raumgewicht“ 28 kg/m³, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
 - / Standardfuß: Kunststoff
- Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/-10% schwanken.



ASO 187 / 150 li
ASO 187 / 150 re



ASS-PSZ 187 / 130 li
ASO 187 / 150 re
(Vgl. Kombinationsbeispiel ⑤ gespiegelt)



ASS-PSZ 187 / 130 li
ARB 187 / 154
ASO 187 / 150 re



ASS-PSZ 187 / 130 li
ARB 187 / 154
EPT 187
ASO 187 / 150 re
(Vgl. Kombinationsbeispiel ①)

Hinweise

- / Auf Wunsch kann der Kunde die Sitzhöhe um 25 mm erhöhen. Ein Satz Erhöhungs-Module ist hinzugefügt
- / PSZ 120 bildet bei einer Ecke aus ASO 150 und ASS-PSZ 130 eine formal geschlossene Day-Bed-Situation
- / Kammerstege der Matte können sich im Bezug abzeichnen (= Merkmal hochwertiger Polster mit Mattenverarbeitung)

Fußvarianten

Kunststofffuß
(Standardfuß)









Programmübersicht

Frontansicht / Draufsicht

Anreih sofa in drei Größen: 110, 130, 150 cm





freistil 187


Programmübersicht

Frontansicht / Draufsicht



Anreih sessel und -bank in vier Größen: 84, 104, 124, 154 cm



Polsterbank in zwei Größen: 110 x 110 cm und 120 x 75 cm



Eckelement: 110 x 110 cm






Programmübersicht


Frontansicht / Draufsicht

Anreihesessel mit Polstersitz: 130 cm




ASS-PSZ 187 / 130 li KE


Sessel: 101 x 94 cm



SE 187 / 101




ASS-PSZ 187 / 130 li KE




ASS-PSZ 187 / 130 re KE

Empfohlene Kissen in zwei Größen: 75 x 60, 88 x 68 cm





RUK-Ki




Ki-MA

Seitenansicht




ASS-PSZ 187 / 130


Kombinationsbeispiele




ASS-PSZ 187 / 130 li
AR8 187 / 154
EPT 187
ASO 187 / 150 re




ASO 187 / 150 li
EPT 187 / 110
ASO 187 / 130 re



ASO 187 / 130 li
ASO 187 / 130 re



ASO 187 / 150 li
ASS-PSZ 187 / 130 re
PB 187 / 120



ASO 187 / 150 li
ASS-PSZ 187 / 130 re